

690 - 690 V



LF402G

Fusível 14x51 gG 2A 690V

Características técnicas

Tensão nominal

 ICIVA	ı

Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	14 x 51
Intensidade de corrente	
Corrente nominal	2 A
Potência	
Potência total dissipada em IN	0,90 W
Principais atributos elétricos	
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
Tensão	
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)