



LF410G

Fusível 14x51 gG 10A 690V

Características técnicas

Fusível

Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	14 x 51

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Potência

Potência total dissipada em IN	1,30 W
--------------------------------	--------

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal	690 - 690 V