



LF410G

Fusível 14x51 gG 10A 690V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
etimicueic609472	80 kA

Fusível

Característica do fusível	gG
Dimensão do fusível	14 x 51

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	1.3 W
--------------------------------	-------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Sim