



LF425M

### Fusível 14x51 aM 25A 690V

#### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	25 A
etimicueic609472	80 kA

#### Fusível

Característica do fusível	gG ; aM
Dimensão do fusível	14 x 51

#### Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

#### Potência

Potência total dissipada em IN	1.46 W
--------------------------------	--------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Sim