



LF6015009016



Calha LF 60x150; 2 agrafos/m

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 150 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 85 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 30

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 30

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 7122 mm²

Equipamento

Nº de separadores fixos 0

Nº de separadores por encaixe 3

Nº de compartimentos 1 / 4

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP30

atishalogenfreeexternallymaintained	No
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------