



LF6023007030



## Calha LF 60x230; 2 agrafos/m

### Características técnicas

#### Configuração

|                        |     |
|------------------------|-----|
| antibacterialtreatment | Não |
|------------------------|-----|

#### Conectividade

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Acessórios de alinhamento | Perfil fornecido com uniões |
|---------------------------|-----------------------------|

#### Dimensões

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Altura da calha                  | 60 mm   |
| Comprimento                      | 2000 mm |
| Largura da calha                 | 230 mm  |
| Distância horizontal de furações | 125 mm  |
| Distância vertical de furações   | 150 mm  |

#### Capacidade

|  |    |
|--|----|
| Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)   | 46 |
| Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm <sup>2</sup> ou 3x2,5mm <sup>2</sup> ) com / sem aparelhagem | 46 |

#### Tampa, porta

|                |          |
|----------------|----------|
| Forma da tampa | a granel |
|----------------|----------|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cor                              | Cinzenta    |
| Grupo material                   | plástico    |
| Tipo de tratamento da superfície | não-tratado |
| Transparente                     | Não         |

#### Cabo

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Secção Interna / Usual | 10998 mm <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------|

#### Equipamento

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nº de separadores fixos       | 0     |
| Nº de separadores por encaixe | 3     |
| Nº de compartimentos          | 1 / 4 |
| Nº de agrafos por metro       | 2     |

#### Padrões

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Homologações            | EN50085-2-1             |
| Directiva Europeia RoHs | conformidade voluntária |

#### Segurança

|                    |      |
|--------------------|------|
| Conformidade REACH | Sim  |
| Conformidade RoHs  | Sim  |
| Livre de halógeno  | Não  |
| textimpactstrength | IK07 |

---

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...60 °C |
|------------------------------|------------|

---

**Temperatura**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | -5...65 °C |
|----------------------|------------|