



LF6023009016



Calha LF 60x230; 2 agrafos/m

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Conectividade

Acessórios de alinhamento	Perfil fornecido com uniões
---------------------------	-----------------------------

Dimensões

Altura da calha	60 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	230 mm
Distância horizontal de furações	125 mm
Distância vertical de furações	150 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	46
Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm ² ou 3x2,5mm ²) com / sem aparelhagem	46

Tampa, porta

Forma da tampa	a granel
----------------	----------

Materiais, acabamento, cores

Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
Transparente	Não

Cabo

Secção Interna / Usual	10998 mm ²
------------------------	-----------------------

Equipamento

Nº de separadores fixos	0
Nº de separadores por encaixe	3
Nº de compartimentos	1 / 4
Nº de agrafos por metro	2

Padrões

Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP30
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...65 °C