




LF6023039016



## Ângulo exterior LF 60230

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Compatibilidade produtos LF, LFF

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 61 mm

Largura da calha 230 mm

Medida A 70 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta -

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 90 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C