



LFC100154MR

Emb. 10 ângulos interiores LFC 10015

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 10 mm

Largura da calha 15 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Madeira escura

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C