



LFC100155MR

Emb. 10 ângulos planos LFC 10015

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura da calha 10 mm

Largura da calha 15 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Madeira escura

Material PC-ABS isento de halogéneo

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C