



LFC1001589016

Emb. 10 tês LFC 10015

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura da calha 10 mm

Largura da calha 15 mm

Altura 10 mm

Largura 15 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C