



LFF4009009016

Calha LFF 40x90; 2 agrafos/m

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	90 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	2650 - 2650 mm ²

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	14
------------------------------------------------------------------	----

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
------------------------------------------------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores
-----------------------	------------------------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	1
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Sim