



LFF4011049016



## Ângulo interior variável LFF 40110

### Características técnicas

#### Acessórios

Tipo de acessório Moldado

#### Modo de configuração

Área de ângulo 83 - 97

#### Dimensões

Altura 40 mm

Largura 110 mm

#### Materiais

Material PC-ABS

Tratamento Sem tratamento

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

#### Índice de proteção

Resistência ao impacto IK IK07

#### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 Não

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 60 °C

#### Equipamento

Com película protetora Não

Séries relacionadas LFF 40x110