



LNH000010M6A

## Fusível de facas NH000 aM 10A 690V

### Características técnicas

#### Arquitetura

Curva aM

#### Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível aM

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

#### Condições de utilização

Isolado Não

#### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I<sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1 80 kA

#### Potência

Potência total dissipada em IN 0,50 W

#### Dimensões

Altura 79 mm

Largura 20,80 mm

Profundidade 52,5 mm