



LNH000016M6A

## Fusível de facas NH000 aM 16A 690V

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	100 kA
Intensidade nominal	16 A

#### Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	52.5 mm
Altura produto instalado	79 mm
Largura produto instalado	20.8 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	0.8 W
--------------------------------	-------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não