



LNH000025M6A

Fusível de facas NH000 aM 25A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva aM

Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível aM

Tensão

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Intensidade de corrente

Corrente nominal 25 A

Condições de utilização

Isolado Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I_{cn} AC de acordo com a IEC60898-1 80 kA

Potência

Potência total dissipada em IN 1,30 W

Dimensões

Altura 79 mm

Largura 20,80 mm

Profundidade 52,5 mm