



LNH000035M6A

Fusível de facas NH000 aM 35A 690V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	100 kA
Intensidade nominal	35 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	52.5 mm
Altura produto instalado	79 mm
Largura produto instalado	20.8 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	1.8 W
--------------------------------	-------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não