



LNH0010M

Fusível de facas NH000 gG 10A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva gG

Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Condições de utilização

Isolado Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I_{cn} AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

Potência

Potência total dissipada em I_N 1,10 W

Dimensões

Altura 79 mm

Largura 21 mm

Profundidade 51 mm