LNH0010M

Fusível de facas NH000 gG 10A 500V

Características técnicas

Arquitetura	
Curva	gG
Fusível	
Dimensão do fusível	NH000
Características do fusível	gG
Tensão	
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Intensidade de corrente	
Corrente nominal	10 A
Condições de utilização	
Isolado	Não
Principais atributos elétricos	
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
Potência	
Potência total dissipada em IN	1,10 W
Dimensões	
Altura	79 mm
Largura	21 mm
Profundidade	51 mm