



LNH0016M

Fusível de facas NH000 gG 16A 500V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	16 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	51 mm
Altura produto instalado	79 mm
Comprimento	51 mm
Largura produto instalado	21 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	1.8 W
--------------------------------	-------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não