



LNH0016M

## Fusível de facas NH000 gG 16A 500V

### Características técnicas

#### Arquitetura

Curva gG

#### Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível gG

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Condições de utilização

Isolado Não

#### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I<sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

#### Potência

Potência total dissipada em I<sub>N</sub> 1,80 W

#### Dimensões

Altura 79 mm

Largura 21 mm

Profundidade 51 mm