



LNH0020M

Fusível de facas NH000 gG 20A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	gG
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
Características do fusível	gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
------------------	------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Potência

Potência total dissipada em I _N	2,30 W
--	--------

Dimensões

Altura	79 mm
Largura	21 mm
Profundidade	51 mm