



LNH0020M

## Fusível de facas NH000 gG 20A 500V

### Características técnicas

#### Arquitetura

Curva	gG
-------	----

#### Fusível

Dimensão do fusível	NH000
Características do fusível	gG

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
------------------	------

#### Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

#### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I <sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

#### Potência

Potência total dissipada em I <sub>N</sub>	2,30 W
--	--------

#### Dimensões

Altura	79 mm
Largura	21 mm
Profundidade	51 mm