

79 mm



Fusível de facas NH000 gG 25A 500V

Características técnicas

Profundidade

Arquitetura	
Curva	gG
Fusível	
Dimensão do fusível	NH000
Características do fusível	gG
Tensão	
Tipo de alimentação de tensão	AC/DC
Intensidade de corrente	
Corrente nominal	25 A
Condições de utilização	
Isolado	Não
Principais atributos elétricos	
Capacidade nominal de interrupção de	
curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
Potência	
Potência total dissipada em IN	2,40 W
Dimensões	
Altura	58,50 mm
Largura	21 mm