



LNH0025M

Fusível de facas NH000 gG 25A 500V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V

Voltagem

ratedvoltage _{dc}	250 V
----------------------------	-------

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	25 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	79 mm
Altura produto instalado	58.5 mm
Largura produto instalado	21 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	2.4 W
--------------------------------	-------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não