



LNH0025M6A



## Fusível de facas NH0 aM 25A 690V

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	100 kA
Intensidade nominal	25 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	51 mm
Altura produto instalado	79 mm
Largura produto instalado	21 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	1.4 W
--------------------------------	-------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

#### Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não