



LNH0040M

Fusível de facas NH000 gG 40A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	gG
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
Características do fusível	gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	AC/DC
Tensão nominal de funcionamento Ue	500 - 500 V
Tensão nominal de 50 Hz AC	500 - 500 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
------------------	------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	3,70 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	79 mm
Largura	21 mm
Profundidade	51 mm