



LNH025M

Fusível de facas NH0 gG 25A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	gG
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH0
Características do fusível	gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	25 A
------------------	------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	2,40 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	125 mm
Largura	30 mm
Profundidade	61 mm