



LNH1050M

## Fusível de facas NH1C gG 50A 500V

### Características técnicas

#### Arquitectura

Curva	gG
-------	----

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	50 A

#### Fusível

Característica do fusível	gG
Dimensão do fusível	NH1C

#### Dimensões

Altura produto instalado	55 mm
Comprimento	30 mm
Largura produto instalado	135 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	4.1 W
--------------------------------	-------

#### Padrões

Homologações	VDE, EAC
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

#### Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não

#### Identificação

Aparelho da família	LNH
---------------------	-----