



LNH1063M

## Fusível de facas NH1C gG 63A 500V

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	63 A

#### Dimensões

Altura produto instalado	55 mm
Comprimento	30 mm
Largura produto instalado	135 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	6.6 W
--------------------------------	-------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não