



LNH1080M

Fusível de facas NH1C gG 80A 500V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	80 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	135 mm
Altura produto instalado	64.5 mm
Largura produto instalado	135 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	8 W
--------------------------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não