



LNH2035M

Fusível de facas NH2c gG 35A 500V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	35 A

Dimensões

Altura produto instalado	135 mm
Comprimento	62 mm
Largura produto instalado	49 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	3 W
--------------------------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não