



LNH2224M6A

## Fusível de facas NH2 aM 224A 690V

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	100 kA
Intensidade nominal	224 A

#### Fusível

Dimensão do fusível	NH2
---------------------	-----

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	72 mm
Altura produto instalado	150 mm
Largura produto instalado	51 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	13.5 W
--------------------------------	--------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----