



LNH3400M6A

Fusível de facas NH3 aM 400A 690V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	100 kA
Intensidade nominal	400 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH3
---------------------	-----

Dimensões

Profundidade produto instalado	86 mm
Altura produto instalado	200 mm
Largura produto instalado	70 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	30 W
--------------------------------	------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não