



LNH41000SM

Fusível de facas NH4 gG 1000A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva gG

Fusível

Dimensão do fusível NH4

Características do fusível gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Intensidade de corrente

Corrente nominal 1000 A

Condições de utilização

Isolado Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I_{cn} AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

Potência

Potência total dissipada em IN 73,50 W

Dimensões

Altura 110 mm

Largura 100 mm

Profundidade 220 mm