



M5690



## Calha cablagem VK-flex 10; L=250mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

Flexível Sim

#### Configuração

Configuração des abas Estampado

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

#### Dimensões

Altura da calha 10 mm

Comprimento 250 mm

Largura da calha 10 mm

Amplitude dos cortes laterais 8 mm

Largura da lingueta 4.5 mm

#### Tampa, porta

Forma da tampa nenhum

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Material poliamida (PA)

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem perfuração inferior

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 8

Secção Interna / Usual 100 mm<sup>2</sup>

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 5

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 10

#### Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

#### Segurança

Conformidade REACH Sim

Conformidade RoHS

Sim

Livre de halógeno

Sim

---

**Temperatura**

Temperatura ambiente

-25...90 °C