



M5693



Calha cablagem VK-flex 40; L=500mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível Sim

Configuração

Configuração des abas Estampado

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

Dimensões

Comprimento 500 mm

Amplitude dos cortes laterais 8 mm

Largura da lingueta 4.5 mm

Tampa, porta

Forma da tampa nenhum

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Material poliamida (PA)

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Tipo de montagem perfuração inferior

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 81

Secção Interna / Usual 620 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 53

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 101

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

Segurança

Conformidade REACH Sim

Conformidade RoHs Sim

Livre de halógeno Sim

