



REK221X



## Unid. int. ELCOM.TOUCH audio c/quadro br

### Características técnicas

#### Comandos e indicadores

nbrfunctionkeys 6

#### Voltagem

Tensão do serviço de BUS 24 V DC

#### Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation ≤ 180 mA

Consumo energia BUS (idle) ≈ 9 mA

#### Resistência

terminatingresistorremovable 100 Ω

#### Materiais, acabamento, cores

Material matéria plástica

#### Instalação, montagem

modo de instalação para fixação vertical

#### Ligação

conductorcrosssectionterminalblock máx. 0.75 mm<sup>2</sup>

#### Cabo

Conductor Ø 0.5...0.8 mm

#### Equipamento

ringtonevolume máx. 78 dB a uma distância de 0.5 m

speakervolumehandsfreemode máx. 65 dBA

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...50 °C

Temperatura de armazenamento /  
transporte 5...50 °C

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 %