



SL200559009016



Sup. 2xSchuko SL20055, branco

Características técnicas

Arquitectura

Sistema de conexão	outro
Modo de fixação	por aperto e parafuso

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis	já montado
----------------------------------	------------

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	48 mm
Altura produto instalado	115 mm
Altura da calha	55 mm
Comprimento	130 mm
Largura da calha	20 mm
Formato	Aparelhagem saliente

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 9016
Cor	branco
Material	matéria plástica
Grupo material	material misto

Instalação, montagem

Montagem	Modular
Sentido de montagem	Horizontal

Acessórios incluídos

Equipado com	2 tomadas Schuko
--------------	------------------

Equipamento

Número de unidades	2
--------------------	---

Padrões

Homologações	CE
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
textimpactstrength	IK07
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	5...60 °C
Temperatura	
Temperatura ambiente	5...60 °C
Identificação	
Versão	Países Schuko