



SL20055907D1



**Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20055, alumínio**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação por aperto e parafuso

**Configuração**

antibacterialtreatment Não

**Compatibilidade**

Formato aparelhagens compatíveis já montado

**Conectividade**

orientação do conector ( Data suport) inferior

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 48 mm

Altura produto instalado 115 mm

Altura da calha 55 mm

Comprimento 130 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Alumínio

Cor alumínio

Material matéria plástica

Grupo material material misto

Tipo de tratamento da superfície lacado

**Instalação, montagem**

Sentido de montagem Horizontal

**Ligação**

Tipo de ligação LSA-compatível

**Acessórios incluídos**

Equipado com Tomada dados

**Equipamento**

Número de unidades 2

**Padrões**

Homologações CE

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP40
textimpactstrength	IK07

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	5...60 °C
------------------------------	-----------

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------

**Identificação**

---

Categoria	Cat6a
-----------	-------