



SL20080819016



Deriv. p/ EK - SL20080, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação mantido pela tampa

Compatibilidade

Compatibilidade produtos SL - EK40040

Dimensões

Altura da calha 80 mm

Comprimento 85 mm

Largura da calha 20 mm

Altura 80 mm

Largura 20 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície ESPECIAL

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Equipamento

Adaptador perfil pedestal com moldura em ângulo

Padrões

Homologações CE

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C