



SL200809009011



## Sup. 2xSchuko SL20080, preto grafite

### Características técnicas

#### Arquitectura

Sistema de conexão outro

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis já montado

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 16 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 48 mm

Altura produto instalado 130 mm

Altura da calha 80 mm

Comprimento 130 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

#### Materiais, acabamento, cores

Material matéria plástica

Grupo material material misto

#### Instalação, montagem

Montagem Modular

Sentido de montagem Horizontal

#### Acessórios incluídos

Equipado com 2 tomadas Schuko

#### Equipamento

Número de unidades 2

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

5...60 °C

---

**Temperatura**

Temperatura ambiente

5...60 °C

---

**Identificação**

Versão

Países Schuko