



SL20080907D1



Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação por aperto e parafuso

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis já montado

Conectividade

orientação do conector (Data suport) inferior

Dimensões

Profundidade produto instalado 48 mm

Altura produto instalado 130 mm

Altura da calha 80 mm

Comprimento 130 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Cor alumínio

Material matéria plástica

Grupo material material misto

Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Ligação

Tipo de ligação LSA-compatível

Acessórios incluídos

Equipado com Tomada dados

Equipamento

Número de unidades 2

Padrões

Homologações CE

Segurança

Índice de protecção IP	IP40
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5...60 °C
------------------------------	-----------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------

Identificação

Categoria	Cat6a
-----------	-------