



SL20080920D1



## Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação por aperto e parafuso

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis já montado

#### Conectividade

orientação do conector ( Data suport) inferior

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 16 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 48 mm

Altura produto instalado 130 mm

Altura da calha 80 mm

Comprimento 130 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Cor alumínio

Material matéria plástica

Grupo material material misto

Tipo de tratamento da superfície lacado

#### Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

#### Ligação

Tipo de ligação LSA-compatível

#### Acessórios incluídos

Equipado com Tomada de energia + tomada de dados

**Equipamento**

---

Número de unidades	2
--------------------	---

**Padrões**

---

Homologações	CE
--------------	----

---

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP40
------------------------	------

---

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	5...60 °C
------------------------------	-----------

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------

**Identificação**

---

Categoria	Cat6a
-----------	-------