




SL20080925D1



Sup. Schuko + LED SL20080, alumínio

Características técnicas

Arquitectura

Sistema de conexão	outro
Modo de fixação	por aperto e parafuso

Configuração

Módulos	Base e topo
antibacterialtreatment	Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis	já montado
----------------------------------	------------

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	48 mm
Altura produto instalado	130 mm
Altura da calha	80 mm
Comprimento	130 mm
Largura da calha	20 mm
Formato	Aparelhagem saliente

Materiais, acabamento, cores

Cor	Alumínio
Cor	alumínio
Material	matéria plástica
Grupo material	material misto
Tipo de tratamento da superfície	lacado

Instalação, montagem

Sentido de montagem	Horizontal
---------------------	------------

Acessórios incluídos

Equipado com	tomada de corrente com sinalização
--------------	------------------------------------

Equipamento

Número de unidades	2
--------------------	---

Padrões

Homologações	CE
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP	IP40
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5...60 °C
------------------------------	-----------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------

Identificação

Versão	Países Schuko
--------	---------------
