



SL200809LED9011



Sup. SL LED c/ transf. 30W, pr.grafite

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis já montado

Dimensões

Altura da calha 80 mm

Largura da calha 20 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor Preto

Cor preto

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Equipamento

Número de unidades 1

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C