



SL2011549011



Âng.interior var. SL20115, preto grafite

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação fecho

Dimensões

Altura da calha 115 mm

Largura da calha 20 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 135 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C