



SPN080N

## Cartucho de recarga Neutro p/SPN802

### Características técnicas

#### Configuração da rede

Tipo de rede	TN
--------------	----

#### Intensidade de corrente

Corrente de impulsos de iluminação limp (10/350 $\mu$ s) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

#### Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
AT_RequirementClass	T1, T2

#### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

#### Dimensões

Altura	113,4 mm
Largura	35,5 mm
Profundidade	64,2 mm

#### Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso	Ótico
----------------------	-------