



SPN800

**Limit. Tipo 1+2 3P(TNC)Up=1,5kV**

### Características técnicas

#### Configuração da rede

Tipo de rede TN-C

#### Intensidade de corrente

Corrente de impulsos de iluminação limp (10/350  $\mu$ s) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

#### Equipamento

Com contacto de sinalização remota Não

AT\_RequirementClass T1, T2

#### Capacidade

Número de módulos 6

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 80 °C

#### Dimensões

Altura 95,2 mm

Largura 106,8 mm

Profundidade 67 mm

#### Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso Sinalizador de fim de vida