

SPN800

**Limit. Tipo 1+2 3P(TNC)Up=1,5kV**

**Características técnicas**

**Configuração da rede**

Tipo de rede TN-C

**Intensidade de corrente**

Corrente de impulsos de iluminação limp  
(10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

**Equipamento**

Com contacto de sinalização remota Não

AT\_RequirementClass T1, T2

**Capacidade**

Número de módulos 6

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -40 - 80 °C

**Dimensões**

Altura 95,2 mm

Largura 106,8 mm

Profundidade 67 mm

**Comandos e sinalizadores**

Sinalizador luminoso Sinalizador de fim de vida